

1

客户编号	<input type="text"/>	电话号码	<input type="text"/>
公司名称	<input type="text"/>	传真号码	<input type="text"/>
联系人 先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	电子邮箱	<input type="text"/>
销售数据	商品		
经办人	<input type="text"/>	期望价格	<input type="text"/>
所需 交货日期	<input type="text"/>	其他	<input type="text"/>
数量	<input type="text"/>	预期数量(每年)	<input type="text"/>
		日期	<input type="text"/>

可能的/所需的缓冲应用

液压式 (100% 缓冲) ▶ 工业缓冲器 (PowerStop) 粘弹式 ▶ 结构缓冲器 (BasicStop)

安装条件

SD = 缓冲器

应用

使用其他制造商提供的缓冲器 是 制造商 型号 直径/螺纹

最大结构空间 长度/高度 mm 直径/宽度 mm 深度 mm

环境 温度 最低 °C 最高 °C 压力 bar

碎屑 污垢 油/脂 冷却润滑剂 其他

固定止挡 通过安装设计固定止挡 是 否

工作条件

负载 并行缓冲器数量

运行模式 持续使用 ▶ 循环周期 冲程数/小时 循环数 冲程

急停 ▶ 循环数 冲程

运动 线性 ▶ 传动力 N 碰撞角度 °

旋转 ▶ 传动力矩 Nm

速度 线性 ▶ 缓冲器摆动半径 mm 物体摆动半径 mm

旋转 ▶ 最小 m/s 最大 m/s

质量/转动惯量 线性 ▶ 最小 1/s 最大 1/s

旋转 ▶ 最小 kg 最大 kg

旋转 ▶ 最小 kg m² 最大 kg m²

其他 (根据载荷情况) 高度 mm 摩擦系数 仰角 °

工业缓冲器配件

端头 无端头 钢质端头 塑料端头 安装波纹管

配件 钢质锁紧螺母 阻隔空气适配器 限位套筒 冷却螺母

不锈钢锁紧螺母 螺栓预支护 托架法兰

特殊工业缓冲器

可调整 认证许可(例如 RoHS, LABS, EC/CE, 防爆, 无尘室)

其他(油、特征曲线、冲程、尺寸、螺纹类型、刮擦器)