

客户编号	<input type="text"/>	电话号码	<input type="text"/>
公司	<input type="text"/>	传真号码	<input type="text"/>
联系人	<input type="text"/>	电子邮箱	<input type="text"/>
先生 <input type="checkbox"/> 女士 <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 询价	所需交货日期	<input type="text"/>	AN 编号
<input type="checkbox"/> 订购			AU 编号
<input type="checkbox"/> 二指平行机械夹爪	<input type="checkbox"/> 三指定心机械夹爪	<input type="checkbox"/> 张角式机械夹爪	
<input type="checkbox"/> 其他/如果有,具体型号为	<input type="text"/>		

驱动

气动
 电动
 液压

工作压力 bar
 电压 V

所需行程

单指行程 mm
 或者
 总行程 mm

抓手手指长度

机械夹爪上边缘到力的作用点 mm

环境条件

洁净 / 干燥
 少量碎屑 / 冷却液雾
 大量碎屑 / 加压冷却液体 / 研磨介质

化学物质 / 如果有,哪种

温度 °C
 循环 每分钟

所需力度

夹持力 N
 或者
 工件重量 kg g

夹持方式

内撑式
 外夹持

摩擦力夹持
 形状拟合夹持

棱形角 °
 摩擦系数
 轴加速度 m/s²

机械式自锁

非必需
 关闭时
 开启时
 压力安全阀

所需配件

接近传感器 磁性传感器 带电缆 插接式

单独的电缆 / 如果有,具体长度为 m

直型螺纹接头

弯角螺纹接头

压力安全阀

气动螺纹接头 / 如果有,具体为哪种

直型螺纹接头

弯角螺纹接头

节流螺纹接头

备注 / 说明

经办人 / 日期

草图

3D 模型

其他