

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

PNEUMATISCH

GPP5000



Anzahl Baugrößen:	11
Hub pro Backe:	2 mm - 45 mm
Greifkraft:	140 N - 26950 N
Gewicht:	0,08 kg - 50 kg
IP Klasse:	64/67
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

ELEKTRISCH

GEP2000



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	10 mm - 16 mm
Greifkraft:	50 N - 500 N
Gewicht:	0,31 kg - 0,9 kg
IP Klasse:	40
Wartungsfreiheit (max.):	10 Mio. Zyklen

GEP5000



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	6 mm - 10 mm
Greifkraft:	540 N - 1520 N
Gewicht:	0,79 kg - 1,66 kg
IP Klasse:	64
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

PNEUMATISCH INTELLIGENT

GPP5000IL



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	3 mm - 10 mm
Greifkraft:	330 N - 2890 N
Gewicht:	0,45 kg - 1,45 kg
IP Klasse:	64
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

PNEUMATISCH

GH6000



Anzahl Baugrößen:	5
Hub pro Backe:	20 mm - 200 mm
Greifkraft:	120 N - 3400 N
Gewicht:	0,3 kg - 22,7 kg
IP Klasse:	40
Wartungsfreiheit (max.):	10 Mio. Zyklen

ELEKTRISCH

GEH6000IL



Anzahl Baugrößen:	2
Hub pro Backe:	bis zu 80 mm
Greifkraft:	100 N - 2400 N
Gewicht:	0,7 kg - 2,6 kg
IP Klasse:	54
Wartungsfreiheit (max.):	5 Mio. Zyklen

3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER

PNEUMATISCH

GPD5000



Anzahl Baugrößen:	11
Hub pro Backe:	2 mm - 45 mm
Greifkraft:	310 N - 72500 N
Gewicht:	0,14 kg - 99,9 kg
IP Klasse:	64/67
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

ELEKTRISCH

GED5000



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	6 mm - 10 mm
Greifkraft:	540 N - 1520 N
Gewicht:	1,09 kg - 2,33 kg
IP Klasse:	64
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

PNEUMATISCH INTELLIGENT

GPD5000IL



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	3 mm - 10 mm
Greifkraft:	740 N - 7160 N
Gewicht:	0,75 kg - 2,5 kg
IP Klasse:	64
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen

2-BACKEN-WINKELGREIFER

PNEUMATISCH

GPW5000



Anzahl Baugrößen:	3
Hub pro Backe:	+15° / -2°
Greifkraft:	1450 N - 14500 N
Gewicht:	0,9 kg - 12,1 kg
IP Klasse:	64
Wartungsfreiheit (max.):	30 Mio. Zyklen