

2-BACKEN-PARALLELGREIFER

PNEUMATISCH

GPP1000



Anzahl Baugrößen: 1
Hub pro Backe: 4 mm - 16 mm
Greifkraft: 100 N
Gewicht: 0,16 kg - 0,20 kg
IP Klasse: 30
Wartungsfreiheit (max.): 2 Mio. Zyklen

MGP800



Anzahl Baugrößen: 8
Hub pro Backe: 1 mm - 12 mm
Greifkraft: 6 N - 400 N
Gewicht: 0,008 kg - 0,46 kg
IP Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

2-BACKEN-PARALLELGREIFER MIT GROSSEM HUB

PNEUMATISCH

GH6000



Anzahl Baugrößen: 5
Hub pro Backe: 20 mm - 200 mm
Greifkraft: 120 N - 3400 N
Gewicht: 0,3 kg - 22,7 kg
IP Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

2-BACKEN-WINKELGREIFER

PNEUMATISCH

GZ1000



Anzahl Baugrößen: 3
Hub pro Backe: 8° - 11°
Greifkraft: 62 N - 315 N
Gewicht: 0,015 kg - 0,125 kg
IP Klasse: 30
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

MGW800



Anzahl Baugrößen: 8
Hub pro Backe: 37,5°
Greifkraft: 5 N - 325 N
Gewicht: 0,01 kg - 0,45 kg
IP Klasse: 30
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

GREIFER FÜR BESONDERE AUFGABEN

INNENGREIFER

MAGNETGREIFER

LG1000



Hub gesamt im Ø: 2,5 mm - 3,5 mm
Greifdurchmesser min.: 8 mm - 15 mm
Greifdurchmesser max.: 10,5 mm - 18,5 mm
Rutschkraft max.: 53 N - 58 N
Gewicht: 0,028 kg - 0,041 kg

HM1000



Haftkraft max.: 27 N - 450 N
Gewicht: 0,06 kg - 2,2 kg

SCHNEIDZANGEN

ZK1000



Hub pro Backe: 4,25° - 13°
Greifmoment beim Schließen: 14 Nm - 400 Nm
Gewicht: 0,08 kg - 0,67 kg