



HC10



Adapterplatte
APR000026



Adapterplatte
APR000027

HC10 DT
(Direct Teaching)



2-BACKEN-PARALLELGREIFER

KOOPERATIV

ELEKTRISCH

HRC-01-072797

IO-Link



Hub pro Backe: 60 mm
Greifkraft: 950 N
Gewicht: 1,8 kg
IP-Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 5 Mio. Zyklen

Sicherheitsfunktionen STO + mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall

KOLLABORATIV

ELEKTRISCH

HRC-01-072794

IO-Link



Hub pro Backe: 60 mm
Greifkraft (max.): < 140 N
Gewicht: 2,0 kg
IP-Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 5 Mio. Zyklen

Sicherheitsfunktionen STO + mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall + Sicherheitsbacken verhindern das Überschreiten von 140 N

HRC-03-080663

IO-Link



Hub pro Backe: 10 mm
Greifkraft (max.): < 140 N
Gewicht: 0,68 kg
IP-Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall

PNEUMATISCH INTELLIGENT

HRC-04-080644

IO-Link



Hub pro Backe: 6 mm
Greifkraft (max.): < 140 N
Gewicht: 0,76 kg
IP-Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

Greifkraftsicherung bei Druckabfall über integrierte Feder

2-BACKEN-WINKELGREIFER

KOLLABORATIV

PNEUMATISCH INTELLIGENT

HRC-05-080659

IO-Link



Hub pro Backe: 37,5°
Greifkraft (max.): < 140 N
Gewicht: 0,82 kg
IP-Klasse: 40
Wartungsfreiheit (max.): 10 Mio. Zyklen

Greifkraftsicherung bei Druckabfall über integrierte Feder