






PLATNE ADAPTÉRA PRE ENERGETICKÉ ELEMENTY VHODNÉ PRE WER1000 / WER2000 / WER3000

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER1000

| Objednávacie č. | ▶ Technické údaje | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | APWER1011F | APWER1011L | APWER1012F | APWER1012L |
| Koncové strane 1 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 | HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 |
| Koncové strane 2 | WER1000 | WER1000 | WER1000 | WER1000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vhodné pre | Pevný diel | Voľný diel | Pevný diel | Voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,011 | 0,01 | 0,029 | 0,028 |
| |  |  |  |  |

| Objednávacie č. | APWER1021 | APWER1022 * | APWER1031 | APWER1032 ** |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | Koncové strane 1 | WWR40-B / WWR50-B | WWR40-B / WWR50-B | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Koncové strane 2 | WER1000 | WER1000 | WER1000 | WER1000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Vhodné pre | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,01 | 0,026 | 0,022 | 0,062 |
| |  |  |  |  |

* pri použití APWER1022 sa musí použiť ZUB152474, aby bolo možné použiť vzduchovú prípojku 4 (možné len WVM5).





** ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER2000

| Objednávacie č. | ▶ Technické údaje | | |
|----------------------------|---|---|---|
| | APWER2021 | APWER2031 | APWER2032 * |
| Koncové strane 1 | WWR40-B / WWR50-B | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Koncové strane 2 | WER2000 | WER2000 | WER2000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 1 | 2 |
| Vhodné pre | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,013 | 0,02 | 0,067 |
| |  |  |  |

* ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER3000



| Objednávacie č. | ▶ Technické údaje | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | APWER3021F ** | APWER3021L ** | APWER3022F ** | APWER3022L ** |
| Koncové strane 1 | WWR40-B / WWR50-B | WWR40-B / WWR50-B | WWR40-B / WWR50-B | WWR40-B / WWR50-B |
| Koncové strane 2 | WER3000 | WER3000 | WER3000 | WER3000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vhodné pre | Pevný diel | Voľný diel | Pevný diel | Voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,043 | 0,044 | 0,077 | 0,077 |
| |  |  |  |  |

| Objednávacie č. | APWER3031F ** | APWER3031L ** | APWER3032F * ** | APWER3032L * ** |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | Koncové strane 1 | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B | HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Koncové strane 2 | WER3000 | WER3000 | WER3000 | WER3000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vhodné pre | Pevný diel | Voľný diel | Pevný diel | Voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,054 | 0,055 | 0,09 | 0,091 |
| |  |  |  |  |

* ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

** všimajte si výšku energetických prvkov; Hydraulické prvky sú prípustné iba pre meniče nástrojov od veľkosti 100

| Objednávacie č. | APWER3041 | APWER3042 | APWER3052 | APWER3054 |
|----------------------------|---|---|---|---|
| | Koncové strane 1 | WWR100-B | WWR100-B | WWR125-B / WWR160-B |
| Koncové strane 2 | WER3000 | WER3000 | WER3000 | WER3000 |
| Počet energetické elementy | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Vhodné pre | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,048 | 0,14 | 0,073 | 0,13 |
| |  |  |  |  |

| Objednávacie č. | APWER3062 | APWER3064 |
|----------------------------|---|---|
| | Koncové strane 1 | WWR1160 / WWR1200 |
| Koncové strane 2 | WER3000 | WER3000 |
| Počet energetické elementy | 2 | 4 |
| Vhodné pre | Pevný diel / voľný diel | Pevný diel / voľný diel |
| Hmotnosť [kg] | 0,15 | 0,42 |
| |  |  |