


DEPOSITO


AWPR5031-00-A

► SPECIFICHE PRODOTTO





► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti massimi che possono agire sul deposito a causa della parte mobile



Mr [Nm]	40
Mx [Nm]	30
My [Nm]	40
Fa_H [N]	450
Fa_V [N]	450

► Struttura orizzontale



► ACCESSORI CONSIGLIATI



SENSORISTICA



NJR04-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



Numero d'ordine

Adatto per

Certificazioni

Peso [kg]

Dati tecnici**AWPR5031-00-A**

WPR5031L-00-A

LABS / REACH / RoHS

0.39

- ⑦ Supporto per sensore
- ⑤① Fissaggio parte mobile
- ⑦③ Possibile corsa per l'avanzamento
- ⑦⑥ Fissaggio AWPR
- ⑧① Fissaggio dell'attuatore del sensore

