


放置架


AWPR5040-00-A

产品规格





力和力矩

显示因待处理工件而作用于放置站上的最大力和力矩。



Mr [Nm]	40
Mx [Nm]	30
My [Nm]	40
Fa_H [N]	450
Fa_V [N]	450

卧式结构



配件建议



传感器



NJR04-E2SK
接近开关电缆 0.3m - M8接头



订购编号

► 技术数据

可匹配于

AWPR5040-00-A

认证

WPR5040L-00-A

重量 [kg]

LABS / REACH / RoHS

0.27

- ⑦ 接近开关支架
- ⑤⑩ 固定松动的部分
- ⑦③ 可能的伸出行程
- ⑦⑥ AWPR 固定装置
- ⑧⑩ 安装传感器执行器

