

CONNETTORE Y A SPINA

B12-Y-5IL

► SPECIFICHE PRODOTTO



IO-Link

► Dati tecnici

Numero d'ordine	B12-Y-5IL
Filettatura di collegamento	M12-M12-M12
Tipo di connessione	Spina / presa / spina
Versione	Cavo Y
Numero contatti	5 / 3 / 3
Tensione di misurazione [V]	125
Raggio di piegatura, cablaggio libero	10xØ
Raggio di piegatura, cablaggio fisso	5xØ
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale della guaina cavi	PUR
Numero condutture x sezione condutture [mm ²]	5x0.34
Cavo Ø [mm]	4.5
Lunghezza del cavo [m]	0.3
Range di temperatura [°C]	-25 ... +80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Certificazione	UL / CSA

