

KONEKTOR UHLOVÝ KONFEKČNE POUŽITELNÝ SO SPÁJKOVANÝM SPOJOM B8-W-4


► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Konektor pre flexibilnú konfekcionalizáciu na mieste

► Technické údaje

| Objednávacie č. | B8-W-4 |
|---|---------------------------|
| Prípojný závit | M8 |
| Druh pripojenia | Spájkovacie pripojenie |
| Prevedenie | Uhol |
| Počet kontaktov | 4 |
| Menovité napätie [V] | 30 |
| Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A] | 4 |
| Izolačný odpor | $\geq 10^9 \Omega$ |
| Prechodový odpor | $\leq 3 \text{ m}\Omega$ |
| Materiál kontaktov | Kov, CuSn, pozlátené |
| Materiál držiakov kontaktov | Plast, PA, BK |
| Materiál rukovätí | Plast, PA, BK |
| Materiál spojovacej matice | - |
| Prierez pripojenia | max. 0,25 mm ² |
| Rozsah upnutia/vonkajší priemer [mm] | 3,5 ... 5 |
| Typ pripojenia | Spájkovacie pripojenie |
| Teplota okolia [°C] | -40 ... +85 |
| Druh krytia potiem IEC 60529 | IP67 |



Obsadenie PIN-ov

