

# 可自行焊接快速接头

## B8-W-4

### ▶ 产品规格




▶ 可在现场灵活集束的插拔连接器

#### 订购编号

固定螺纹	M8
固定类型	焊接连接
规格	弯头
接触点/面数量	4
额定电压 [V]	30
电流负荷(40°) [A]	4
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤3mΩ
触点材料	合金, 铜锡, 镀金
触头载体材料	塑料, PA, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PA, 黑色
连接螺母材料	-
连接横截面积	最大 0.25 mm <sup>2</sup>
压接区域/ 外直径 [mm]	3.5 ... 5
连接类型	焊接连接
环境温度范围 [°C]	-40 ... +85
根据IEC 60529标准安全保护	IP67

#### ▶ 技术数据

**B8-W-4**



PIN分配

