


RACOR DE AIRE COMPRIMIDO

CPNEU02498

► ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
- Unión atornillada de acero inoxidable 1.4404



Referencia

Rosca de conexión
Conexión de manguera Ø exterior [mm]
Longitud [mm]
Medida i [mm]
Medida L1 [mm]
Medida D1 [mm]
S [mm]

► Datos técnicos

CPNEU02498

M5

4

20.0

3.5

16.5

8

8