


# ANSCHLUSSLEITUNG

## CSTE00368

Bestell-Nr.	CSTE00368
<b>Technische Daten</b>	
Anschlussgewinde	M12
Anschlussart	Eindringtechnik
Ausführung	Gerade
Anzahl Kontakte	5
Codierung	A
Bemessungsspannung [V]	125
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Werkstoff Dichtung	FKM
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Kabellänge [m]	10
Kabel-Ø [mm]	5,2
Biegeradius bei fester Verlegung min.	5xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.	10xØ
Temperaturbereich (fest) min. [°C]	-30
Temperaturbereich (fest) max. [°C]	+80
Temperaturbereich (Schleppkette) min. [°C]	-5
Temperaturbereich (Schleppkette) max. [°C]	80
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Gewicht [kg]	0,45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

