


연결 케이블

CSTE00829

주문번호	CSTE00829
기술 데이터	
연결부 나사산	M12
연결부 종류	침투 기술
연결부 유형	소켓 / 와이어 끝
설비 버전	직선
접점 갯수	5
코딩	A
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서) [A]	4
커플링 너트 소재	금속, CuZn, 니켈 도금
케이블 외피 재료	PUR
케이블 길이 [m]	5
케이블-Ø [mm]	5.0
전도체 단면의 전도체 개수 [mm²]	5x0.34
토션 가능	예
비틀림	+/-180°/m, < 2백만 사이클
드래그 체인 가능	예
유지보수가 필요 없는 주기 (최대)	5백만 사이클
고정 배치 시 최소 굽힘 반경	5xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경	10xØ
최소 작동 온도 (고정) [°C]	-40
최대 작동 온도 (고정) [°C]	+80
온도 범위(드래그 체인) 최소 [°C]	-25
온도 범위(드래그 체인) 최대 [°C]	80
IEC 60529 준거 보호방식	IP67



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

