

VERBINDUNGSLEITUNG

CSTE01605

Bestell-Nr.	CSTE01605
Technische Daten	
Anschlussgewinde	M12-RJ45
Anschlussart	Eindringtechnik
Ausführung	Gerade/gerade
Anzahl Kontakte	4
Codierung	D
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	1,5
Nennspannung [V]	60
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurf	Metall, CuZn, vernickelt
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Kabellänge [m]	2
Kabel-Ø [mm]	6,7
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm²]	4x0,34
Flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Ja
Ölbeständig	Ja
Schleppkettenfähig	Ja
Schleppketteneinsatz	3 Mio. Zyklen
Biegeradius bei fester Verlegung min.	5xØ
Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min.	12xØ
Temperaturbereich (fest) min. [°C]	-40
Temperaturbereich (fest) max. [°C]	+80
Temperaturbereich (Schleppkette) min. [°C]	-30
Temperaturbereich (Schleppkette) max. [°C]	70
Schutzart nach IEC 60529	IP20
Gewicht [kg]	0,062

