

Y-STECKVERBINDER

CSTE02024

Bestell-Nr.	CSTE02024
Technische Daten	
Anschlussgewinde	M12-M12-M12
Anschlusstyp	Buchse / Stift / Stift
Codierung	A
Ausführung	gerade/gerade/gerade
Anzahl Kontakte	5 / 5 / 5
Bemessungsspannung [V]	60
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Werkstoff Überwurf	Zinkdruckguss, vernickelt
Temperaturbereich (fest) min. [°C]	-25
Temperaturbereich (fest) max. [°C]	85
Schutzart nach IEC 60529	IP67
LABS-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
REACH-konform	Ja

