


# 流量控制阀

## DRV系列

### ▶ 产品规格



- ▶ 用于调节排气的可调式流量控制阀
- ▶ 在活塞运动过程中完美调节速度



### ▶ 技术数据

订购编号	DRV1-4I	DRV1-8I
固定螺纹	G1/4"	G1/8"
尺寸 i [mm]	12	8
尺寸 L [mm]	52	32
尺寸 L1 [mm]	58	48
尺寸 M [mm]	M20x1.5	M12x1
尺寸 H [mm]	20	16
尺寸 m [mm]	34	24
尺寸 d [mm]	6.3	4.3
操作气压 [bar]	2 ... 10	2 ... 10
操作温度 [°C]	+5 ... +80	+5 ... +80

