

SAMOUŤAHOVANIE





SÉRIA RETRO 2

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



V tejto vŕahovacej jednotke sa snúbi spoľahlivosť s výdržou. Navyše sa dá používať v rámci veľkého množstva aplikácií. Toto tlmenie možno bez problémov osadiť na všetky bežné zásuvky a posuvné dvere.


► OBLASTI POUŽITIA

 Klapka	
 Posuvné dvere	•
 Zásuvka	•
 Záves	

► VLASTNOSTI RADU

Séria	Zdvih [mm]	Medium	Smer pôsobenia
Retro 2	50,0	Vzduch	Zatváranie dovnútra

► TECHNICKÝ NÁKRES




► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	E050-10-003	E050-10-025
Hmotnosť zabrzdzenia [kg]	25,0	25,0
Smer pôsobenia	Zatváranie dovnútra	Zatváranie dovnútra
Voľný chod	Áno	Áno
Dĺžka voľného chodu [mm]	10,0	10,0
Technológia	Trenie	Trenie
Celková dĺžka max. [mm]	201,0	201,0
Farba telesa SU	Sivá RAL 7035	Sivá RAL 7035
Farba zaistovacej páky SU	Sivá RAL 7042	Sivá RAL 7042
Priemer otvorov SU [mm]	3,5	3,5
Šírka SU [mm]	10,4	10,4
Výška SU [mm]	18,5	18,5
Vyhotovenie zaistovacej páky SU	Typ A	Typ S

VŤAHOVACIE JEDNOTKY SAMOUŤAHOVANIA

FUNKČNÝ PRINCÍP

Automatické samouťahovanie sa upevní napr. na skrinke zásuvky, unášač (aktivátor) priamo na zásuvke. Aktivátor sa pritom uchytáva v zaistovacej páke a uťahovacia pružina sa zatiahne do zásuvky pri súčasnom jemnom zabrzdení pomocou tlmiča.



VYHOTOVENIA



Zatváranie smerom dovnútra



Zatváranie smerom von






Dvojčinné

SAMOUŤAHOVANIE SO ZATVÁRANÍM SMEROM DOVNÚTRA


Aktivátor pri otvorení zásuvky vedie aj zaistovaciu páku, a tým sa natiahne uťahovacia pružina.

Zaistovacia páka sa na konci drážky odklopí, čím uvoľní aktivátor, a teda aj zásuvku. Pri zatváraní aktivátor uvoľní zaistovaciu páku, uťahovacia pružina pritiahne zásuvku pri súčasnom tlení.



PRODUKTOVÝ RAD VŤAHOVANIE (ZATVÁRANIE DOVNÚTRA)

- ▶ Dĺžka telesa (l): od 200 do 385 mm
- ▶ Šírka telesa (b): od 18 do 25 mm
- ▶ Hĺbka telesa (t): od 10,4 do 18 mm
- ▶ Zdvih (s): od 50 do 100 mm




SAMOUŤAHOVANIE SO ZATVÁRANÍM SMEROM VON

Ak v systéme kovania, ktoré treba tmiť, nie je k dispozícii dostatok priestoru na aktivátor, môže sa použiť samouťahovanie so zatváraním smerom von.

Tento systém obsahuje posúvač, ktorý odkláňa silu, aby tmič reagoval na tlak.



Dvere zatvorené




Dvere otvorené


POUŽITIE SAMOUŤAHOVANIA

Príklad ukazuje skriňu s dvomi posuvnými dverami, aktivátory musia byť na dvere namontované čo najviac smerom von, pretože inak môže prísť ku kolízii dvoch dverí alebo kolízii s medzistennou.

Samouťahovanie sa musí zatvárať smerom von.




Skriňa, zatvorená



Skriňa, otvorená


PRODUKTOVÝ RAD VŤAHOVANIE (ZATVÁRANIE VON)

Dĺžka telesa (l): od 222 do 345 mm
 Šírka telesa (b): 37 mm
 Hĺbka telesa (t): 16 mm
 Zdvih (s): od 50 do 100 mm




DVOJČINNÉ SAMOUŤAHOVANIE

Na tlenie posuvných dverí v oboch smeroch sa používajú dvojčinné samouťahovania. Aktivátor sa upevní na korpuse, samouťahovanie na posuvných dverách.



Posuvné dvere tmené v smere doprava



Posuvné dvere tmené v smere doľava