

3-BACKEN-ZENTRISCHGREIFER


BAUGRÖSSE GED1506

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




▶ Greifkraftdiagramm

[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	15
Mx	20
My	15
Fa	600

▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Zentrierhülse

BDST40800



Steuerung


ELEGR04

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500

Bestell-Nr.	Technische Daten	
	GED1506C	GED1506O
Hub pro Backe [mm]	6	6
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max. [N]	290	-
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max. [N]	-	290
Schließzeit [s]	0,4	0,4
Öffnungszeit [s]	0,4	0,4
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02	0,02
Spannung [V]*	24	24
Strom über Potentiometer einstellbar max. [mA]	210	210
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80	80
Schutzart nach IEC 60529	IP67	IP67
Gewicht [kg]	2	2

*Spannung 12 Volt auf Anfrage

