

# 3 - ČELUŠTOVÉ CENTRICKÉ CHÁPADLÁ


## KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GED1506

### ► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




#### ► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



#### ► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	15
Mx	20
My	15
Fa	600

### ► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Strediaci kotúč


**BDST40800**



Kontrol


**ELEGR04**

### ► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

**KAW500**



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

**KAG500**

objednávacie č.	▶ technické údaje	
	GED1506C	GED1506O
Zdvih na čelust' [mm]	6	6
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max. [N]	290	-
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max. [N]	-	290
Doba zatvárania [s]	0,4	0,4
Doba otvárania [s]	0,4	0,4
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02	0,02
Napätie [V]*	24	24
Prúd nastaviteľný cez potenciometer max. [mA]	210	210
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67	IP67
Hmotnosť [kg]	2	2

\*Napätie 12 voltov na požiadanie

