


2-BACKEN-PARALLELGREIFER

BAUGRÖSSE GP104

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Greifkraftdiagramm



Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	1
Mx	1
My	1
Fa	120

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB4-03



Zentrierhülse


DST40400

ZUBEHÖREMPFEHLUNG




Gerade-Verschraubung

GVM5




Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ4-E2



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Universalbackensatz
Aluminium

UB104



Universalbackensatz Stahl

UB104ST

► Technische Daten*	
Bestell-Nr.	GP104
Hub pro Backe [mm]	4
Greifkraft beim Schließen [N]	84
Greifkraft beim Öffnen [N]	104
Schließzeit [s]	0,02
Öffnungszeit [s]	0,02
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	2
Gewicht [kg]	0,14

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

