


2-BACKEN-PARALLELGREIFER BAUGRÖSSE GP404X

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Greifkraftdiagramm

[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	8
Mx	18
My	15
Fa	700

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB3-08



Zentrierhülse

DST40400

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Universalbackensatz
Aluminium

UB404



Universalbackensatz Stahl

UB404ST



Staubabdeckung

PR404-B



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Magnetfeldsensor Winkel
Kabel 5 m

MFS103KHC




Magnetfeldsensor Winkel
Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS103SKHC



Gerade-Verschraubung

GVM5



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ3-E2



Induktiver Näherungsschalter
Kabel 0,3 m - Stecker M8

NJ3-E2SK

Bestell-Nr.	Technische Daten*					
	GP404XN-C	GP404XNC-C	GP404XNO-C	GP404XS-C	GP404XSC-C	GP404XSO-C
Hub pro Backe [mm]	4	4	4	2	2	2
Greifkraft beim Schließen [N]	170	210	-	375	465	-
Greifkraft beim Öffnen [N]	185	-	225	410	-	500
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]	-	40	40	-	90	90
Schließzeit [s]	0,02	0,15	0,025	0,02	0,15	0,025
Öffnungszeit [s]	0,02	0,025	0,015	0,02	0,025	0,015
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Betriebsdruck min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Betriebsdruck max. [bar]	8	8	8	8	8	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80	80	80	80	80	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	4,1	6,9	6,9	4,1	6,9	6,9
Gewicht [kg]	0,14	0,16	0,16	0,14	0,16	0,16

*Alle Werte gemessen bei 6 bar

