

2 - ČELUŠŤOVÉ PARALELNÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GP412X

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► diagram uchopovacej sily

[N] Znáorňuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	100
Mx	145
My	120
Fa	3200

► OBSIAHNUTÉ V OBJEME DODÁVKY



Zvierkovnica

KB8K



Strediaci kotúč

DST41000

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO




univerzálna súprava čelustí hliník

UB412




univerzálna súprava čelustí oceľ

UB412ST




Zakrytie proti prachu

PR412-B




Zverný držiak

KHA412-B-8



konektor uhlové kábel 5 m - puzdro M8

KAW500



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



senzor magnetického poľa uhlové kábel 5 m

MFS103KHC



senzor magnetického poľa uhlové kábel 0,3 m - zástrčka M8

MFS103SKHC



senzor magnetického poľa priame kábel 5 m

MFS204KHC



senzor magnetického poľa priame 0,3 m - zástrčka M8

MFS204SKHC

objednávacie č.	▶ technické údaje*					
	GP412XN-C	GP412XNC-C	GP412XNO-C	GP412XS-C	GP412XSC-C	GP412XSO-C
Zdvih na čelust' [mm]	12	12	12	6	6	6
Uchopovacia sila zavrieť [N]	1290	1780	-	2890	3960	-
Uchopovacia sila otvoríť [N]	1370	-	1850	3050	-	4130
Pružinová zabezpečená uchopovacia sila [N]	-	490	490	-	1080	1080
Doba zatvárania [s]	0,1	0,08	0,12	0,1	0,08	0,12
Doba otvárania [s]	0,1	0,12	0,08	0,1	0,12	0,08
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05
Prevádzkový tlak min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Prevádzkový tlak max. [bar]	8	8	8	8	8	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5	5	5	5	5	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80	80	80	80	80	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	80	148	148	80	148	148
Hmotnosť [kg]	1,5	1,78	1,78	1,5	1,78	1,78

*všetky údaje merané pri 6 bar

