


VENTILE, VERSCHRAUBUNGEN, ZUBEHÖR

VERSCHRAUBUNGEN

► SERIE GV - EINSCHRAUB-TÜLLE




- Zur Montage mit Schlauchschellen
- Gerade Ausführung

Bestell-Nr.	Technische Daten				
	GVM3	GV1-8X5ID	GV1-8X6ID	GV1-8X8ID	GV1-4X8ID
Anschlussgewinde	M3	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Innen-Ø Anschlussschlauch [mm]	3	5	6	8	8
Länge [mm]	9,9	30,0	30,0	30,0	32,5
Maß i [mm]	2,7	6	6	6	8
Maß L1 [mm]	7,2	24	24	24	24,5
S [mm]	4,5	13	13	13	17

Bestell-Nr.	Technische Daten			
	GV1-4X10ID	GV3-8X13ID	GV1-2X13ID	GV1-2X16ID
Anschlussgewinde	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
Innen-Ø Anschlussschlauch [mm]	10	13	13	16
Länge [mm]	32,5	33,5	35,0	39,5
Maß i [mm]	8	9	10	10
Maß L1 [mm]	24,5	24,5	25	29,5
S [mm]	17	19	24	24

► SERIE GV - GERADE-VERSCHRAUBUNGEN




- Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
- Gerade Ausführung

Bestell-Nr.	Technische Daten					
	GVM5	GV1-8X4	GV1-8X6	GV1-8X8	GV1-4X6	GV1-4X8
Anschlussgewinde	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Außen-Ø Anschlussschlauch [mm]	4	4	6	8	6	8
Länge [mm]	20,0	19,0	20,0	25,0	21,5	23,0
Maß i [mm]	3,5	3,5	5	5	7	7
Maß L1 [mm]	16,5	16,5	14	20	14,5	16
Maß D1 [mm]	8	8	10	14	12	14
S1 [mm]	2,5	2,5	3	5	4	6
S [mm]	8	8	13	14	17	17



► SERIE WV - EINSCHRAUB-WINKEL-TÜLLE




- Zur Montage mit Schlauchschellen
- Winklige Ausführung

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WVM3
Anschlussgewinde	M3
Innen-Ø Anschlussschlauch [mm]	3
Maß i [mm]	2,7
Maß L2 [mm]	13,3
Maß L3 [mm]	11,4
S [mm]	4,5

► SERIE WV - WINKEL-SCHWENK-VERSCHRAUBUNGEN



- Kostenreduzierung durch schnelle Montage und Demontage
- Abgewinkelt und Schwenkbar

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WVM5	WVM7	WV1-8X4	WV1-8X6	WV1-8X8	WV1-4X6
Anschlussgewinde	M5		G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Außen-Ø Anschlussschlauch [mm]	4		4	6	8	6
Maß i [mm]	4		6,5	6,5	6,5	8
Maß L1 [mm]	14		20	20	20	21
Maß L2 [mm]	17		20,5	21,5	23,5	23,5
Maß L3 [mm]	5,3		8	8	8	8
Maß d3 [mm]	2		5	5	5	7
Maß D1 [mm]	8		10	12	14	12
S [mm]	8		14	14	14	17

