


VALVOLE, RACCORDI, ACCESSORI

RACCORDI

► SERIE GV - RACCORDI FILETTATI LINEARI



- Per il montaggio di tubi flessibili
- Versione lineare


► Dati tecnici

Numero d'ordine	GVM3	GV1-8X5ID	GV1-8X6ID	GV1-8X8ID	GV1-4X8ID
Filettatura di collegamento	M3	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
tubo di collegamento Ø interno [mm]	3	5	6	8	8
Lunghezza [mm]	9.9	30.0	30.0	30.0	32.5
Quota i [mm]	2.7	6	6	6	8
Quota L1 [mm]	7.2	24	24	24	24.5
S [mm]	4.5	13	13	13	17

► Dati tecnici

Numero d'ordine	GV1-4X10ID	GV3-8X13ID	GV1-2X13ID	GV1-2X16ID
Filettatura di collegamento	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
tubo di collegamento Ø interno [mm]	10	13	13	16
Lunghezza [mm]	32.5	33.5	35.0	39.5
Quota i [mm]	8	9	10	10
Quota L1 [mm]	24.5	24.5	25	29.5
S [mm]	17	19	24	24

► SERIE GV - RACCORDI FILETTATI LINEARI




- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Versione lineare

► Dati tecnici

Numero d'ordine	GVM5	GV1-8X4	GV1-8X6	GV1-8X8	GV1-4X6	GV1-4X8
Filettatura di collegamento	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Tubo di collegamento Ø esterno [mm]	4	4	6	8	6	8
Lunghezza [mm]	20.0	19.0	20.0	25.0	21.5	23.0
Quota i [mm]	3.5	3.5	5	5	7	7
Quota L1 [mm]	16.5	16.5	14	20	14.5	16
Quota D1 [mm]	8	8	10	14	12	14
S1 [mm]	2.5	2.5	3	5	4	6
S [mm]	8	8	13	14	17	17



► SERIE WV - FILETTATURA ANGOLARE



- Per il montaggio di tubi flessibili
- Versione angolare


► Dati tecnici

Numero d'ordine

Filettatura di collegamento	M3
tubo di collegamento Ø interno [mm]	3
Quota i [mm]	2.7
Quota L2 [mm]	13.3
Quota L3 [mm]	11.4
S [mm]	4.5

WVM3

► SERIE WV - RACCORDI FILETTATI ANGOLARI



- Riduzione costi grazie a montaggio e smontaggio rapidi
- Angolare e ruotabile

► Dati tecnici

Numero d'ordine

	WVM5	WVM7	WV1-8X4	WV1-8X6	WV1-8X8	WV1-4X6
Filettatura di collegamento	M5		G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Tubo di collegamento Ø esterno [mm]	4		4	6	8	6
Quota i [mm]	4		6.5	6.5	6.5	8
Quota L1 [mm]	14		20	20	20	21
Quota L2 [mm]	17		20.5	21.5	23.5	23.5
Quota L3 [mm]	5.3		8	8	8	8
Quota d3 [mm]	2		5	5	5	7
Quota D1 [mm]	8		10	12	14	12
S [mm]	8		14	14	14	17

