


# 밸브, 나사 이음부, 액세서리

## 나사 이음부

### ▶ 시리즈 GV - 나사고정-그로밋




- ▶ 호스 클립을 이용해 설치
- ▶ 직선 타입

주문번호	기술 데이터				
	GVM3	GV1-8X5ID	GV1-8X6ID	GV1-8X8ID	GV1-4X8ID
연결부 나사산	M3	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
내부-Ø 연결 호스 [mm]	3	5	6	8	8
길이 [mm]	9.9	30.0	30.0	30.0	32.5
치수 i [mm]	2.7	6	6	6	8
치수 L1 [mm]	7.2	24	24	24	24.5
S [mm]	4.5	13	13	13	17

주문번호	기술 데이터			
	GV1-4X10ID	GV3-8X13ID	GV1-2X13ID	GV1-2X16ID
연결부 나사산	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
내부-Ø 연결 호스 [mm]	10	13	13	16
길이 [mm]	32.5	33.5	35.0	39.5
치수 i [mm]	8	9	10	10
치수 L1 [mm]	24.5	24.5	25	29.5
S [mm]	17	19	24	24

### ▶ 시리즈 GV - 직선-나사 이음부




- ▶ 빠른 설치 및 분리로 비용 감소
- ▶ 직선 타입

주문번호	기술 데이터					
	GVM5	GV1-8X4	GV1-8X6	GV1-8X8	GV1-4X6	GV1-4X8
연결부 나사산	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
외부-Ø 연결 호스 [mm]	4	4	6	8	6	8
길이 [mm]	20.0	19.0	20.0	25.0	21.5	23.0
치수 i [mm]	3.5	3.5	5	5	7	7
치수 L1 [mm]	16.5	16.5	14	20	14.5	16
치수 D1 [mm]	8	8	10	14	12	14
S1 [mm]	2.5	2.5	3	5	4	6
S [mm]	8	8	13	14	17	17



## ▶ 시리즈 WV - 나사고정-각-그로밋



- ▶ 호스 클립을 이용해 설치
- ▶ 각이 진 타입


### 주문번호

연결부 나사산	M3
내부-Ø 연결 호스 [mm]	3
치수 i [mm]	2.7
치수 L2 [mm]	13.3
치수 L3 [mm]	11.4
S [mm]	4.5

### ▶ 기술 데이터

**WVM3**

## ▶ 시리즈 WV - 각선회-나사 이음부



- ▶ 빠른 설치 및 분리로 비용 감소
- ▶ 휘어진 형태를 갖고 선회 가능

### 주문번호

	WVM5	WVM7	WV1-8X4	WV1-8X6	WV1-8X8	WV1-4X6
연결부 나사산	M5		G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
외부-Ø 연결 호스 [mm]	4		4	6	8	6
치수 i [mm]	4		6.5	6.5	6.5	8
치수 L1 [mm]	14		20	20	20	21
치수 L2 [mm]	17		20.5	21.5	23.5	23.5
치수 L3 [mm]	5.3		8	8	8	8
치수 d3 [mm]	2		5	5	5	7
치수 D1 [mm]	8		10	12	14	12
S [mm]	8		14	14	14	17

### ▶ 기술 데이터

