


VENTILY, SKRUTKOVÉ SPOJE, PRÍSLUŠENSTVO

SKRUTKOVÉ SPOJE

► SÉRIA GV - SKRUTKOVACIA OBJÍMKA




- Na montáž s hadicovými spojmi
- Priame vyhotovenie

Objednávacie č.	Technické údaje				
	GVM3	GV1-8X5ID	GV1-8X6ID	GV1-8X8ID	GV1-4X8ID
Prípojný závit	M3	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Vnútorný Ø pripájacej hadice [mm]	3	5	6	8	8
Dĺžka [mm]	9,9	30,0	30,0	30,0	32,5
Rozmer i [mm]	2,7	6	6	6	8
Rozmer L1 [mm]	7,2	24	24	24	24,5
S [mm]	4,5	13	13	13	17

Objednávacie č.	Technické údaje			
	GV1-4X10ID	GV3-8X13ID	GV1-2X13ID	GV1-2X16ID
Prípojný závit	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
Vnútorný Ø pripájacej hadice [mm]	10	13	13	16
Dĺžka [mm]	32,5	33,5	35,0	39,5
Rozmer i [mm]	8	9	10	10
Rozmer L1 [mm]	24,5	24,5	25	29,5
S [mm]	17	19	24	24

► SÉRIA GV - PRIAME SKRUTKOVANIA




- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Priame vyhotovenie

Objednávacie č.	Technické údaje					
	GVM5	GV1-8X4	GV1-8X6	GV1-8X8	GV1-4X6	GV1-4X8
Prípojný závit	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Vonkajší Ø pripájacej hadice [mm]	4	4	6	8	6	8
Dĺžka [mm]	20,0	19,0	20,0	25,0	21,5	23,0
Rozmer i [mm]	3,5	3,5	5	5	7	7
Rozmer L1 [mm]	16,5	16,5	14	20	14,5	16
Rozmer D1 [mm]	8	8	10	14	12	14
S1 [mm]	2,5	2,5	3	5	4	6
S [mm]	8	8	13	14	17	17



► RAD WV - SKRUTKOVACIA UHLOVÁ OBJÍMKA



- Na montáž s hadicovými spojmí
- Pravouhlé vyhotovenie


Objednávacie č.

Prípojný závit	M3
Vnútorný Ø pripájacej hadice [mm]	3
Rozmer i [mm]	2,7
Rozmer L2 [mm]	13,3
Rozmer L3 [mm]	11,4
S [mm]	4,5

► Technické údaje

WVM3

► SÉRIA WV - UHLOVÉ VÝKYVNÉ SKRUTKOVANIA



- Zníženie nákladov vďaka montáži a demontáži
- Zahnuté a s výkyvnou čelúťou

Objednávacie č.

	WVM5	WVM7	WV1-8X4	WV1-8X6	WV1-8X8	WV1-4X6
Prípojný závit	M5		G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Vonkajší Ø pripájacej hadice [mm]	4		4	6	8	6
Rozmer i [mm]	4		6,5	6,5	6,5	8
Rozmer L1 [mm]	14		20	20	20	21
Rozmer L2 [mm]	17		20,5	21,5	23,5	23,5
Rozmer L3 [mm]	5,3		8	8	8	8
Rozmer d3 [mm]	2		5	5	5	7
Rozmer D1 [mm]	8		10	12	14	12
S [mm]	8		14	14	14	17

► Technické údaje

