


# 2-BACKEN-WINKELGREIFER BAUGRÖSSE GZ11-18E

## ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



### ► Greifkraftdiagramm


[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



○GZ11-18E → <

### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	0,5
My	0,5
Fa	30

## ► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Gerade-Verschraubung

**GVM5**



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

**NJ3-E2**




Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

**NJ3-E2SK**



Klemmbock

**KB3M**



Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

**KAG500**



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

**S8-G-3**



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

**S12-G-3**

► Technische Daten*	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>GZ11-18E</b>
Hub pro Backe [°]	4,5
Greifmoment beim Schließen [Nm]	0,48
Greifmoment beim Öffnen [Nm]	-
Greifkraft beim Schließen [N]	19,2
Greifkraft beim Öffnen [N]	-
Schließzeit [s]	0,2
Öffnungszeit [s]	0,2
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,1
Betriebsdruck min. [bar]	5
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm <sup>3</sup> ]	1
Gewicht [kg]	0,063

\*Alle Werte gemessen bei 6 bar

