

2 - ČELUŠTOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ


KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ18-23D

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV




► diagram uchopovacej sily

[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,3
My	0,5
Fa	30

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m

NJ3-E2




induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8

NJ3-E2SK



Zvierkovnica

KB3M



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

S8-G-3



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12

S12-G-3

► technické údaje*	
objednávacie č.	GZ18-23D
Zdvih na čelust' [°]	4
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	1,1
Uchopovací moment otvoriť [Nm]	0,56
Uchopovacia sila zavrieť [N]	34,4
Uchopovacia sila otvoriť [N]	17,5
Doba zatvárania [s]	0,02
Doba otvárania [s]	0,02
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,1
Prevádzkový tlak min. [bar]	5
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	0,5
Hmotnosť [kg]	0,08

*všetky údaje merané pri 6 bar

