

# 2-BACKEN-WINKELGREIFER


## BAUGRÖSSE GZ25-35E

### ▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



#### ▶ Greifkraftdiagramm


[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



OGZ25-35E <->

#### ▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

### ▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Gerade-Verschraubung

**GVM5**



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

**NJ3-E2**



Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

**NJ3-E2SK**



Klemmbock

**KB3M**



Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

**KAG500**



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

**S8-G-3**



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

**S12-G-3**

► Technische Daten*	
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>GZ25-35E</b>
Hub pro Backe [°]	5
Greifmoment beim Schließen [Nm]	4
Greifmoment beim Öffnen [Nm]	-
Greifkraft beim Schließen [N]	135
Greifkraft beim Öffnen [N]	-
Schließzeit [s]	0,03
Öffnungszeit [s]	0,03
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02
Betriebsdruck min. [bar]	5
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm <sup>3</sup> ]	6
Gewicht [kg]	0,255

\* Alle Werte gemessen bei 6 bar

