


2 - ČELUSŤOVÉ UHLOVÉ CHÁPADLÁ KONŠTRUKČNÁ VEĽKOSŤ GZ25-35E

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► diagram uchopovacej sily


[N] Znárodnjuje uchopovaciu silu v závislosti od dĺžky uchopovacích čelustí.



OGZ25-35E <->

► sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu pôsobiť okrem uchopovacej sily.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



Priame skrutkovania

GVM5



induktívny snímač približenia - kábel 5 m

NJ3-E2




induktívny snímač približenia kábel 0,3 m - zástrčka M8

NJ3-E2SK



Zvierkovnica

KB3M



konektor priame kábel 5 m - puzdro M8

KAG500



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M8

S8-G-3



konektor konfekčne použiteľný priame - zástrčka M12

S12-G-3

► technické údaje*	
objednávacie č.	GZ25-35E
Zdvih na čelust' [°]	5
Uchopovací moment zavrieť [Nm]	4
Uchopovací moment otvoriť [Nm]	-
Uchopovacia sila zavrieť [N]	135
Uchopovacia sila otvoriť [N]	-
Doba zatvárania [s]	0,03
Doba otvárania [s]	0,03
Opakovacia presnosť +/- [mm]	0,02
Prevádzkový tlak min. [bar]	5
Prevádzkový tlak max. [bar]	8
Prevádzková teplota min. [°C]	5
Prevádzková teplota max. [°C]	80
Objem valca na cyklus [cm ³]	6
Hmotnosť [kg]	0,255

*všetky údaje merané pri 6 bar

