

2-BACKEN-WINKELGREIFER


BAUGRÖSSE GZ25-35G

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




▶ Greifkraftdiagramm

[N] Zeigt die Greifkraft in Abhängigkeit zur Greifbackenlänge



▶ Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	0,5
My	0,8
Fa	50

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Gerade-Verschraubung

GVM5



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ3-E2



Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

NJ3-E2SK



Klemmbock

KB3M



Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8

S8-G-3



Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12

S12-G-3

► Technische Daten*

Bestell-Nr.	GZ25-35G
Hub pro Backe [°]	4
Greifmoment beim Schließen [Nm]	5,4
Greifmoment beim Öffnen [Nm]	3,4
Greifkraft beim Schließen [N]	135
Greifkraft beim Öffnen [N]	85
Schließzeit [s]	0,03
Öffnungszeit [s]	0,03
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,02
Betriebsdruck min. [bar]	4
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	2
Gewicht [kg]	0,315

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

