


电主轴

HF100-012-001

产品优点



- ▶ S1 额定功率: 4 kW
- ▶ S1 额定扭矩: 4 Nm
- ▶ 最大速度: 30,000 1/min
- ▶ 液体冷却
- ▶ 自动换刀



技术数据

订购编号		HF100-012-001	
发动机冷却	液体	刀具接口	HSK-E32
电机技术	异步	夹紧力 [N]	5000
极数	4	换刀	自动
额定电压 [V]	255	释放装置	气动
S1 额定功率 [kW]	4.0	轴承润滑	油脂
额定转速 [1/min]	9500	存储保护	阻隔空气迷宫
S1 额定扭矩 [Nm]	4.0	速度信号	每转 2 个脉冲
S1 额定电流 [A]	15.0	释放工具 - 工作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
相对占空比 S6 [%]	40	夹紧工具 - 操作压力 [bar]	6.0 ... 7.0
播放时间 S6 [min]	2	电机冷却 - 工作压力 [bar]	2.0 ... 7.0
S6 额定功率 [kW]	5.0	锥体清洗 - 工作压力 [bar]	4.0 ... 7.0
额定扭矩 S6 [Nm]	5.1	密封空气 - 工作压力 [bar]	1.6 ... 2.0
S6 额定电流 [A]	19.0	认证	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
最大转速 [1/min]	30000	重量 [kg]	10

图例	接口		
松开刀具	A	冷却系统的输送和返回	E, F
夹紧刀具	AZ	功率	XD1
锥形清洁	KR	信号	XG2
阻隔空气	SPL		

► 技术图纸

