



모터 스피들

HF145-008-005

▶ 제품의 장점



- ▶ 정격 출력 S1: 7.5 kW
- ▶ S1 정격 토크: 6.1 Nm
- ▶ 최대 속도: 24,000 1/min
- ▶ 선풍기로 공냉
- ▶ 수동 톨체인저
- ▶ 인코더 (안전 기능 내장형)
- ▶ IO-Link ready



▶ 기술 데이터

주문번호		HF145-008-005	
엔진 냉각	선풍기	최대 회전수 [1/min]	24,000
모터 기술	비동기	공구 인터페이스	HSK-C50
극수	4	체결력 [N]	11,000
정격 전압 [V]	380	공구 교환	수동
정격 출력 S1 [kW]	7.5	릴리즈 유닛	없음
정격 회전수 [1/min]	11,770	베어링 윤활	그리스
S1 정격 토크 [Nm]	6.1	스토리지 보호	봉입 공기가 있는 래버런스
정격 전류 S1 [A]	15.0	인코더	1Vss 256
상대 듀티 사이클 S6 [%]	40	속도 신호	회전당 2펄스
재생 시간 S6 [min]	2	IO-Link 지원	예
정격 출력 S6 [kW]	9.0	밀봉 공기 - 작동 압력 [bar]	6.0 ... 7.0
공칭 토크 S6 [Nm]	7.3	인증	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
정격 전류 S6 [A]	18.0	무게 [kg]	17

범례	연결부		
밀봉 공기	SPL	신호	XG2
전력	XD1	위치 및 속도 센서	XG3

▶ 기술 도면

