


# 工具快换

## HWR 系列

### ▶ 产品优点



#### ▶ 分秒内完成快换

分秒的工具转换降低您的初始开销并且最大化的减少因换工具而产生的停产时间

#### ▶ 集成内置气路系统

用于供应气动执行器。通过可选购能源模块,可以传输其他介质

#### ▶ 无需工具即可更换

自带锁紧杆完全隐藏在外壳内,不需要其他工具就可以直接实现快换

### ▶ 面向您具体应用的合适产品




#### ▶ 我们的产品钟爱挑战!

无论哪种极端条件,无论置身世界何方,我们久经实践考验的零部件和系统都能实现无尽可能。

欢迎为您的应用挑选合适的产品:

[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)

## 优势细节



- ① 非固定端  
- 用于工具端安装
- ② 锁紧杆  
- 由弹簧实现的卡锁功能
- ③ 固定端  
- 用于机械手端安装
- ④ 锁销  
- 配套于锁紧套
- ⑤ 锁定行程  
- 可通过锁紧套反复调整
- ⑥ 机械手法兰  
- 安装圈符合EN ISO 9409-1标准
- ⑦ 内置气路  
- 空气/真空管路  
- 可实现无管操作
- ⑧ 安装能源模块

## 技术数据

尺寸型号	依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	气体传输 [编号]	电传输
HWR63	TK 63	6	选配
HWR80	TK 80	6	选配

## 更多详情请上网查询



所有信息查询请点击:[www.zimmer-group.com](http://www.zimmer-group.com)。产品参数、绘图、3D模型和操作说明均可根据产品型号查询。清晰且实时更新。

# 工具快换


## HWR63 尺寸型号

### 产品规格




#### 可变安装位置

图示为最大搬运重量与加速度和杠杆臂的关系。并不取代技术设计。



#### 力和力矩

作用于联锁状态工具快换的静态力和扭矩。



Mr [Nm]	200
My [Nm]	200
Fa [N]	1200

### 随货提供



6 [个]  
O型圈  
COR0050100

### 配件建议



#### 能源供应



**GVM5**  
直插接头-快接式



**WVM5**  
角度接头-快接式



#### 接口 / 其他




能源元件和附件,用于刀具更换器

**订购编号**

依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	TK 63	TK 63
气体传输 [编号]	6	6
每种载体的通过量	170	170
电传输	选配	选配
锁紧时自限位	机械	机械
锁定行程 [mm]	1	
Z轴重复定位 [mm]	0.01	0.01
X,Y轴重复定位 [mm]	0.02	0.02
额定操作气压 [bar]	6	6
操作温度 [°C]	5 ... +80	5 ... +80
惯性矩 [kgcm <sup>2</sup> ]	3.8	2.6
重量 [kg]	0.49	0.31

**▶ 技术数据**

	<b>HWR63F-B</b>	<b>HWR63L-B</b>
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰	TK 63	TK 63
气体传输 [编号]	6	6
每种载体的通过量	170	170
电传输	选配	选配
锁紧时自限位	机械	机械
锁定行程 [mm]	1	
Z轴重复定位 [mm]	0.01	0.01
X,Y轴重复定位 [mm]	0.02	0.02
额定操作气压 [bar]	6	6
操作温度 [°C]	5 ... +80	5 ... +80
惯性矩 [kgcm <sup>2</sup> ]	3.8	2.6
重量 [kg]	0.49	0.31



# 工具快换的能源元件

## HWR63 / HWR80 尺寸型号

### ▶ 连接图

