


ZŁĄCZA WTYKANE PROSTE Z PRZEWODEM **ZIMMER** KAG500IL

group

| Nr katalogowy | KAG500IL |
|---|---|
| Dane techniczne | |
| Gwint przyłączeniowy | M12-M12 |
| Rodzaj przyłączenia | Wtyk / tuleja |
| Kodowanie | A |
| Liczba styków | 5 |
| Napięcie znamionowe wytrzymywane na impulsy [kV] | 1.5 |
| Napięcie robocze [V DC] | 125 |
| Napięcie robocze [V AC] | 125 |
| Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A] | 4 |
| Materiał obudowy | PUR |
| Materiał blokujący | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany matowo |
| Materiał płaszcz przewodu | PUR |
| Długość przewodu [m] | 5 |
| Ø przewodu [mm] | 4.8 |
| Liczba przewodów x przekrój przewodu [mm ²] | 5x0.34 |
| Promień zagięcia, kabel zainstalowany na stałe | 5xØ |
| Promień zagięcia, kabel zainstalowany elastycznie | 10xØ |
| Zakres temperatur [°C] | - |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
| Dopuszczenie | UL /CSA |
| Cechy szczególne | |
| Nadaje się do łańcuchów kablowych | Tak |
| Nadaje się do skręcania | Tak |

IO-Link zdolny



- | | |
|-------------|----------|
| ① BRĄZOWY | ④ CZARNY |
| ② BIAŁY | ⑤ SZARY |
| ③ NIEBIESKI | |

