


KONEKTORY PRIAME S KÁBLOM

KAG500IL

Objednávacie č.	KAG500IL
Technické údaje	
Prípojný závit	M12-M12
Druh pripojeniaen	Zástrčka / puzdro
Kódovanie	A
Počet kontaktov	5
Menovité impulzné výdržné napätie [kV]	1,5
Prevádzkové napätie [V DC]	125
Prevádzkové napätie [V AC]	125
Zaťažiteľnosť prúdom na kolík (pri 40 °C) [A]	4
Materiál krytu	PUR
Uzamykací materiál	Zinkový odliatok, matne poniklovaný
Materiál plášťa káblov	PUR
Dĺžka kábla [m]	5
Ø kábla [mm]	4,8
Počet vodičov x prierez [mm²]	5x0,34
Polomer ohybu, pevná montáž kábla	5xØ
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	10xØ
Teplotný rozsah [°C]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP67
Schválenie	UL /CSA
Špeciálne vlastnosti	
Vhodné pre vlečnú reťaz	Áno
Vhodné na torziu	Áno

IO-Link schopný



- | | |
|---------|----------|
| ① HNEDÁ | ④ ČIERNA |
| ② BIELA | ⑤ SIVÁ |
| ③ MODRÁ | |

