


# MATCH - ROBOTERMODUL

## LWR50F-18-01-A

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




#### ► Vertikaler Aufbau mit zentrierter Haltekraft




#### ► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr [Nm]	20
My [Nm]	40
Fa [N]	500

#### ► Horizontaler Aufbau mit zentrierter Haltekraft



### ► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



#### GREIFKOMPONENTEN



**LWR50L-03-00002-A**  
Match - Greifer



**LWR50L-23-00005-A**  
Match - Greifer



**LWR50L-23-00006-A**  
Match - Greifer



**LWR50L-23-00007-A**  
Match - Greifer



**LWR50L-23-00008-A**  
Match - Greifer



#### ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



**WVM7**  
Winkel-Schwenk-Verschraubung



**ZUB123084**  
Zugentlastung

Bestell-Nr.	Technische Daten
Passend für Robotertyp	ELITE Robots
Ansteuerung	Digital I/O
IO-Logik	NPN
Handlingsgewicht max. [kg]	25
Anschlussleitung	Buchse, Push-Pull, 12-polig
Verriegelungshub [mm]	1
Energieübertragung elektrisch	integriert
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +60
Lebensdauer in Zyklen	100.000
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	0,32

