

MAGNETGREIFER

LWR50L-26-00003-A


► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



MATCH

► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

Bestell-Nr.	Technische Daten
	LWR50L-26-00003-A
Allgemeine Daten	
Betriebstemperatur [°C]	5 ... +80
Schutzart nach IEC 60529	IP40
Gewicht [kg]	1,4
Werkzeugwechslerspezifische Daten	
Energieübertragung pneumatisch	integriert
Verriegelungshub [mm]	1
Wiederholgenauigkeit in X, Y [mm]	0,05
Wiederholgenauigkeit in Z [mm]	0,05
Anzugskraft [N]	50
Lösekraft [N]	0
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y [mm]	1,0
Greiferspezifische Daten	
Passend für Serie	LWR50F
Haftkraft max. [N]	220
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	75

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



ALWR1-50-A
MATCH - Ablagestation

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG ABLAGESTATION



NJ5-E2SK-01
Induktiver Näherungsschalter Kabel 0,3 m - Stecker M8

- ② Energieversorgung
- ②③ Filter
- ②④ Blindstopfen bzw. Transportsicherung
- ④⑨ Erdung

