


夹紧元件 | 气动

RBPS3200-A

▶ 产品优点

- ▶ **检测使生产更可靠**
查询打开/关闭状态(可选)
- ▶ **无能量关闭 (NC)**
通过弹簧蓄能
- ▶ **长久耐用**
500 万次静态钳制循环
- ▶ **安全元件**
在紧急断电时安全制动
- ▶ **轻松检测状态**
利用磁场传感器查询活塞位置

▶ 技术详情



- ① **楔形传动机构**
- 在活塞和钳口之间力的传输
- ② **夹紧钳用于钳制和制动**
- 压在圆柱导轨上
- ③ **外壳**
- ④ **气动活塞**
- 环形活塞沿纵向移动楔形传动机构
- ⑤ **弹簧蓄能**
- 用于无压力关闭钳制单元
- ⑥ **盖子**
- ⑦ **传感元件槽 (RBPS12 规格以上)**
- 固定和定位磁场传感器(可选)

▶ 产品相关信息

应用
场景

- ▶ **轴定位**
- ▶ **固定垂直轴**
- ▶ **定位提升机构**

其他
信息

- ▶ **可根据需要提供特殊款式, 例如**
张开所需压力更低 (3.0 bar)

▶ 配件建议



MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆5m



MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆 5 m



MFS02-S-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的, 电缆0.3m-插头M8



MFS01-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器, 电缆0.3 m-插头M8

