


RUNDSTECKVERBINDER

RSTVLM23G06S-B

► Technische Daten	
Bestell-Nr.	RSTVLM23G06S-B
Anschlussgewinde	M23
Anschlussstyp	Stift
Ausführung	Gerade
Anzahl Kontakte	6
Anschlussquerschnitt	6x0,35 ... 2,5
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]	9,5 ... 14,5
Anschlussart	Crimpkontakte
Schutzart nach IEC 60529	IP67



PIN - Belegung

