


RUNDSTECKVERBINDER

RSTVLM23G08B-B

Bestell-Nr.		► Technische Daten
Anschlussgewinde		M23
Anschlussstyp		Buchse
Ausführung		Gerade
Anzahl Kontakte		8
Anschlussquerschnitt		4x0,35 ... 2,5 / 4x0,14 ... 1,0
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]		14,0 ... 17,0
Anschlussart		Crimpkontakte
Schutzart nach IEC 60529		IP67



PIN - Belegung

