RUNDSTECKVERBINDER RSTVLM23W06B-B



	► Technische Daten
Bestell-Nr.	RSTVLM23W06B-B
Anschlussgewinde	M23
Anschlusstyp	Buchse
Ausführung	Winkel
Anzahl Kontakte	6
Anschlussquerschnitt	6x0,35 2,5
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]	9,5 14,5
Anschlussart	Crimpkontakte
Schutzart nach IEC 60529	IP67



PIN - Belegung

