


주문번호	▶ 기술 데이터
연결부 나사산	M23
연결부 유형	소켓
설비 버전	직선
접점 갯수	12
연결부 단면	12x0.14 ... 1.0
클램핑 범위/외부 직경 [mm]	6.0 ... 10.0
연결부 종류	압착 접점
IEC 60529 준거 보호방식	IP67



PIN - 활당

