


# ZŁĄCZE OKRĄGŁE

## RSTVSM23G12B-B

Nr katalogowy	Dane techniczne
	<b>RSTVSM23G12B-B</b>
Gwint przyłączeniowy	M23
Typ przyłącza	Gniazdo
Wersja	Proste
Liczba styków	12
Przekrój przewodów	12x0.14 ... 1.0
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	6.0 ... 10.0
Rodzaj przyłączenia	Kontakty zaciskowe
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

