


RUNDSTECKVERBINDER

RSTVSM23G19S-B

Bestell-Nr.		► Technische Daten
Anschlussgewinde		M23
Anschlussstyp		Stift
Ausführung		Gerade
Anzahl Kontakte		19
Anschlussquerschnitt		16x0,14 ... 1,0 / 3x0,24 ... 1,0
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]		9,0 ... 13,2
Anschlussart		Crimpkontakte
Schutzart nach IEC 60529		IP67



PIN - Belegung

