


| 주문번호              | ▶ 기술 데이터                         |
|-------------------|----------------------------------|
| 연결부 나사산           | M23                              |
| 연결부 유형            | 핀                                |
| 설비 버전             | 직선                               |
| 접점 갯수             | 19                               |
| 연결부 단면            | 16x0.14 ... 1.0 / 3x0.24 ... 1.0 |
| 클램핑 범위/외부 직경 [mm] | 9.0 ... 13.2                     |
| 연결부 종류            | 압착 접점                            |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP67                             |



PIN - 활당

