


# CONNETTORE ROTONDO

## RSTVSM23W12S-B

Numero d'ordine	Dati tecnici
Filettatura di collegamento	M23
Modalità di connessione	Pin
Versione	Angolare
Numero contatti	12
Sezione trasversale del collegamento	12x0.14 ... 1.0
Zona di bloccaggio/diametro esterno [mm]	7.5 ... 12.0
Tipo di connessione	Contatti a crimpare
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



Occupazione PIN

