


RUNDSTECKVERBINDER

RSTVSM23W19B-B

► Technische Daten

Bestell-Nr.	RSTVSM23W19B-B
Anschlussgewinde	M23
Anschlussstyp	Buchse
Ausführung	Winkel
Anzahl Kontakte	19
Anschlussquerschnitt	16x0,14 ... 1,0 / 3x0,24 ... 1,0
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]	9,5 ... 14,5
Anschlussart	Crimpkontakte
Schutzart nach IEC 60529	IP67



PIN - Belegung

