

ZŁĄCZA WTYKOWE PROSTE, KONFEKCJONOWANE, Z ZACISKIEM NOŻOWYM S12-G-8


► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły

► Dane techniczne

Nr katalogowy	S12-G-8
Gwint przyłączeniowy	M12
Rodzaj przyłączenia	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Wersja	Proste
Liczba styków	8
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe [V]	60
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	2
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja skrośna	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Materiał styków	metal, CuZn, pozłacane
Materiał podstawy styków	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwyty	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał wierzchni	-
Przekrój przewodów	maks. 0.5 mm ²
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	6 ... 8
Typ przyłącza	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Temperatura otoczenia [°C]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

